

LABORATOIRE · BATTEUSE DE LABORATOIRE

SP1500

Batteuse de laboratoire



APERÇU

SP1500 est une batteuse de laboratoire conçue pour réduire les temps de traitement et améliorer la sécurité de l'opérateur. Elle est conçue pour être utilisée par une seule personne, avec un débit de battage d'environ 20 secondes par kilogramme de graines.

Les graines sont déplacées par transport pneumatique. Grâce au système d'aspiration et à l'optimisation du transport des graines, la zone de travail reste propre et saine pour l'opérateur.

DONNÉES CLÉS

< 20 sec/kg

Débit de battage

Un opérateur

Conçue pour une personne

TFT 10"

Écran du panneau

Pneumatique

Transport des graines

POINTS FORTS

- ✓ Bat les céréales (blé, orge, avoine, sorgho, riz), les légumineuses (haricots, fèves, pois chiches, lentilles, pois), les fourrages, les oléagineux et les cultures maraîchères.
- ✓ Usage officinal : sépare les feuilles de la tige des plantes aromatiques et médicinales (thym, origan, sauge, menthe, etc.).
- ✓ Conception de la machine facilitant l'alimentation.
- ✓ Utilisation par un seul opérateur.
- ✓ Hauteur ergonomique de la trémie (130 cm).
- ✓ Éclairage interne pour une inspection et un nettoyage faciles.
- ✓ Écran de visualisation pour suivre le flux de graines au fond, maximisant le temps et évitant le mélange entre parcelles.
- ✓ Productivité élevée (moins de 20 sec/kg de graines).
- ✓ Conçue pour offrir une sécurité maximale.
- ✓ Contrôle électronique de la vitesse du tambour.
- ✓ Panneau de commande essentiel avec écran TFT de 10".
- ✓ Système d'aspiration qui maintient la zone de traitement propre et saine pour l'opérateur.
- ✓ Facile à intégrer dans une ligne de traitement.

OPTIONS

- ✓ Alimentation monophasée 220V 50 Hz 1,5 kW.
- ✓ Convoyeur à bande pour rafles de maïs.

DONNÉES TECHNIQUES

SP1500

Batteuse de laboratoire

Alimentation	400V triphasé 50 Hz - 1,5 kW
Pression d'air	6 bar
Hauteur	1300 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Poids	250 kg
Débit de battage	< 20 sec/kg
Hauteur de trémie	130 cm
Panneau de commande	Écran TFT de 10"

APPLICATIONS

Prête à être intégrée dans la ligne de traitement des semences

Une batteuse de laboratoire monoposte à transport pneumatique des graines, conçue pour accélérer le traitement tout en gardant la zone de travail propre et sûre, et facilement intégrable dans une ligne de traitement des semences.

Laboratoires semenciers

Sélection et recherche variétale

Centres de recherche et d'essai

Lignes de traitement des semences

IMAGES

